

温度范围：(室温+5℃)至60℃

实验室培养箱



技术指标

- 温度范围：(室温+5℃)至60℃
- 温度精准度：±0.5℃
- 温度均一性：±1℃

实验室培养箱的选型指南

内外壁板 不锈钢材质 (SS304)	容量		内部尺寸	外部尺寸	托盘数	托盘尺寸	估计重量KG	
	立方尺	升	(高×宽×长)mm	(高×宽×长)mm	个	mm	设备重量	船运重量
NLLI1SE	1	30	280 x 300 x 360	595 x 410 x 630	1	260 x 320	125	175
NLLI2SE	2	50	320 x 400 x 400	635 x 510 x 670	1	360 x 360	150	225
NLLI3SE	3	90	450 x 450 x 450	765 x 560 x 710	1	430 x 430	200	275
NLLI5SE	5	121	600 x 450 x 450	915 x 560 x 710	2	430 x 430	250	325
NLLI8SE	8	216	600 x 600 x 600	1150 x 730 x 1005	2	560 x 560	275	350
NLLI12SE	12	324	900 x 600 x 600	1495 x 730 x 1005	3	560 x 560	300	400

*也有外壁板是粉末涂层软钢与内壁板是SS304不锈钢的型号。

标准设备

- 矿物棉绝缘隔离的双层壁板。
- 内壁板是SS304不锈钢，外壁是SS304不锈钢或是粉末涂层软钢。
- 不锈钢多孔托盘。
- 完整的玻璃内门和带密封垫圈及锁的外侧金属门。
- 强制空气循环形成均匀温度。
- U型不锈钢加热管。
- 通过LED液晶屏的PID控制器完成所有操作。
- PT-100高质量温度传感器。
- 安全装置：高温切断的可变恒温器，达到温度极限时切断系统。
- 偏差声光警报。
- 完整的IQ,OQ,PQ文件与操作维护保养手册。

电源供应：220V 50HZ的主电源。

可选配件

- ICDAS是一通用软件，能够连接20台试验箱。
- 基于高速以太网带打印接口或数据存储通信。

以太网

警报

安全装置

软件

文件编制

*可选

*可选